

**Garant****Menetvágó tokmány MLA IK 50 bar, PSC 63, Menetvágási tartomány: M1-12****Rendelési adatok**

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Rendelés száma    | 338118 M1-12 |
| GTIN              |              |
| Árucikk kategória | 31M          |

**Leírás****Kivitel:**

- **Minimális hosszkiegénylítéssel (MLA), csillapító elem segítségével.**
- **A menetfúró / formázó élettartama akár 300%-kal is megnőhet.**
- **Belső hűtőfolyadék ellátás 50 bar-ig.**
- **Biztonságos befogás ER szorítópatronokhoz való gyorscsere betétekben.**
- **Szárkúp körfutása a betét kúpjához képest < 3 µm.**

**Felhasználás:****Szinkronorsós megmunkáló központokon.**

- **A menetfúró / szinkronorsó emelkedési különbségeinek kiegyenlítésére.**
- **A menetfúrók emelkedési tűréseinek kiegyenlítésére.**

**Különleges tartozék:**

ER szorítópatronok, lásd a 308881-309240 sz. (ER11 / 16 / 25 méret). ER menetfúró

szorítópatronok négyszöggel, lásd a 309399 - 309413 sz. (ER 11 / 16 / 25 méret).

Gyorscsere-betétek és közdarabok, lásd 338120 – 338142 sz.

Kúpvonócsapokat lásd a 308600 – 308806 sz. alatt.

Hűtőfolyadék-csöveket HSK-hoz lásd a 309880 sz. alatt.

Dugókulcsokat HSK-hoz lásd a 309890 sz. alatt.

**Figyelem:**

Maximális fordulatszám 4000 min<sup>-1</sup>.

**Műszaki leírás**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| A-méret kinyúlási hossz | 57 mm |
|-------------------------|-------|

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Hosszkiegyenlítés húzó üzemben  | 1 mm                  |
| Belső Ø D <sub>1</sub>          | 20 mm                 |
| Menetvágási tartomány           | M1 - M12              |
| Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben | 0,2 mm                |
| Külső Ø D                       | 43 mm                 |
| Hozzávaló ER méret              | 11 / 16               |
| Befogó                          | PSC 63                |
| Befogó szabvány                 | ISO 26623-2           |
| belső hűtés                     | Igen, max. 50 bar-ral |
| Alak                            | AD                    |
| Termék fajtája                  | Menetfúró befogó      |