

**Garant****Strojni ureznik za osnovne i prolazne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: 2.1/8-16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130051 2.1/8-16
GTIN	4062406053307
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN-LH

Rezni materijal: HSS

Navoji po colu: 16

Ø navoja: 54 mm

Ukupna duljina L: 140 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 40 mm

4-kutna drška □: 32 mm

Ø osnovne rupe: 52,6 mm

**Tehnički opis**

Rezni materijal	HSS
4-kutna drška □	32 mm
Navoji po colu	16
Ø osnovne rupe	52,6 mm
Dubina navoja	80,96 mm
Ø navoja	54 mm
Broj steznih utora	6

Nagib navoja	1,588 mm
Ukupna duljina L	140 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	40 mm
Broj oštrica Z	6
Vrsta navoja	UN-LH
Veličina navoja	2.1/8-16 UN LH
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za osnovne i odobrene rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje