

Garant
Strojni ureznik za prolazne i slijepe rupe, bez prevlake, tip: 3.7/8-16

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130050 3.7/8-16
GTIN	4062406052966
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN

Rezni materijal: HSS

Navoji po colu: 16

Ø navoja: 98,425 mm

Ukupna duljina L: 180 mm

 Ø drške D_s: 56 mm

4-kutna drška □: 44 mm

Ø osnovne rupe: 96,9 mm

Tehnički opis

Broj steznih utora	10
Ukupna duljina L	180 mm
Nagib navoja	1,588 mm
Ø navoja	98,425 mm
Dubina navoja	147,64 mm
4-kutna drška □	44 mm
Ø drške D _s	56 mm
Broj oštrica Z	10

Rezni materijal	HSS
Navoji po colu	16
Ø osnovne rupe	96,9 mm
Vrsta navoja	UN
Veličina navoja	3.7/8-16 UN
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za osnovne i odobrene rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje