

**Garant****Strojni ureznik za prolazne i slijepe rupe, bez prevlake, tip: 3.7/8-8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130050 3.7/8-8
GTIN	4062406052980
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN

Rezni materijal: HSS

Navoji po colu: 8

Ø navoja: 98,425 mm

Ukupna duljina L: 180 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 56 mm

4-kutna drška □: 44 mm

Ø osnovne rupe: 95,4 mm

**Tehnički opis**

Broj steznih utora	10
Ø navoja	98,425 mm
Broj oštrica Z	10
Ø drške D <sub>s</sub>	56 mm
Rezni materijal	HSS
4-kutna drška □	44 mm
Ukupna duljina L	180 mm
Ø osnovne rupe	95,4 mm

Navoji po colu	8
Dubina navoja	147,64 mm
Nagib navoja	3,175 mm
Vrsta navoja	UN
Veličina navoja	3.7/8-8 UN
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za osnovne i odobrene rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje