

Garant
Strojni ureznik za prolazne i slijepe rupe, bez prevlake, tip: 3.1/8-12

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130050 3.1/8-12
GTIN	4062406052683
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN

Rezni materijal: HSS

Navoji po colu: 12

Ø navoja: 79,375 mm

Ukupna duljina L: 160 mm

Ø drške D_s: 50 mm

4-kutna drška □: 39 mm

Ø osnovne rupe: 77,4 mm

Tehnički opis

Rezni materijal	HSS
Ø navoja	79,375 mm
Ø drške D _s	50 mm
Ukupna duljina L	160 mm
4-kutna drška □	39 mm
Broj steznih utora	8
Ø osnovne rupe	77,4 mm
Nagib navoja	2,11 mm

Navoji po colu	12
Broj oštrica Z	8
Dubina navoja	119 mm
Vrsta navoja	UN
Veličina navoja	3.1/8-12 UN
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za osnovne i odobrene rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje