

Garant**Strojni ureznik za osnovne i prolazne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: 2.1/2-14****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130051 2.1/2-14
GTIN	4062406053512
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS-LH

Rezni materijal: HSS

Navoji po colu: 14

Ø navoja: 63,5 mm

Ukupna duljina L: 160 mm

Ø drške D_s: 50 mm

4-kutna drška □: 39 mm

Ø osnovne rupe: 61,75 mm

Tehnički opis

Navoji po colu	14
Nagib navoja	1,814 mm
4-kutna drška □	39 mm
Ø drške D _s	50 mm
Dubina navoja	95,25 mm
Broj oštrica Z	6
Ø osnovne rupe	61,75 mm

Rezni materijal	HSS
Ø navoja	63,5 mm
Broj steznih utora	6
Ukupna duljina L	160 mm
Vrsta navoja	UNS-LH
Veličina navoja	2.1/2-14 UNS LH
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za osnovne i odobrene rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje