



## Turbómaró Z7 – közepes, keresztfogazással, HM, Típus: F0820



### Rendelési adatok

Rendelés száma	540750 F0820
GTIN	4045197723673
Árucikk kategória	52D

### Leírás

#### Kivitel:

Szár Ø 6 mm.

A **HOLEX** turbómarók nagyon szívós, nagyteljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből készül.

#### Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

### Műszaki leírás

Fogazás rövid jelölése	Z7
Fogazás típusa	keresztfogazású
Alak	F0820
Fogazás finomsági foka	Közepes
Fej Ø	8 mm
Alak leírása	Gömbölyű végű ívelt
Teljes hossz	65 mm
Szár Ø	6 mm
Fejhossz	20 mm
Sorozat	Z7 fogazás

Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Uni	alkalmas		