

Garant

Strojni ureznik za osnovne i prolazne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: 4.1/4-10



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130051 4.1/4-10
GTIN	4062406054236
Razred artikla	10N

Opis

Napomena:

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS-LH

Rezni materijal: HSS

Navoji po colu: 10

Ø navoja: 107,95 mm

Ukupna duljina L: 180 mm

Ø drške D_s: 56 mm

4-kutna drška □: 44 mm

Ø osnovne rupe: 105,6 mm

Tehnički opis

Broj oštrica Z	12
Broj steznih utora	12
4-kutna drška □	44 mm
Ø navoja	107,95 mm
Ø drške D _s	56 mm
Nagib navoja	2,54 mm
Ø osnovne rupe	105,6 mm

Rezni materijal	HSS
Dubina navoja	161,925 mm
Navoji po colu	10
Ukupna duljina L	180 mm
Vrsta navoja	UNS-LH
Veličina navoja	4.1/4-10 UNS LH
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za osnovne i odobrene rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje