



## Turbómaró Z7 – közepes, keresztfogazással, HM, Típus: M0618



### Rendelési adatok

Rendelés száma	540750 M0618
GTIN	4045197723697
Árucikk kategória	52D

### Leírás

#### Kivitel:

Szár Ø 6 mm.

A **HOLEX** turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből készül. **Hegyes végű kúp alak** (SKM).

#### Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

### Műszaki leírás

Fogazás rövid jelölése	Z7
Alak	M0618
Fogazás finomsági foka	Közepes
Teljes hossz	50 mm
Fej Ø	6 mm
Alak leírása	Hegyes kúp
Fogazás típusa	keresztfogazású
Szár Ø	6 mm
Fejhossz	20 mm
Sorozat	Z7 fogazás

Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Uni	alkalmas		