



Turbómaró Z7 – közepes, keresztfogazással, HM, Típus: G0618



Rendelési adatok

Rendelés száma	540750 G0618
GTIN	4045197723628
Árucikk kategória	52D

Leírás

Kivitel:

Szár Ø 6 mm.

A **HOLEX** turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből készül. **Hegyes végű ívelt alak** (SPG).

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

Fej Ø	6 mm
Fogazás finomsági foka	Közepes
Alak leírása	Hegyes, ívelt
Teljes hossz	50 mm
Alak	G0618
Fogazás rövid jelölése	Z7
Fogazás típusa	keresztfogazású
Szár Ø	6 mm
Fejhossz	18 mm
Sorozat	Z7 fogazás

Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Uni	alkalmas		