

HOLEX**Turbómaró Z7 – közepes, keresztfogazással, HM, Típus: C0616****Rendelési adatok**

Rendelés száma	540750 C0616
GTIN	4045197723505
Árucikk kategória	52D

Leírás**Kivitel:**

Szár Ø 6 mm.

A **HOLEX** turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményfémről készül.

Legömbölyített henger alak (WRC)

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

Teljes hossz	50 mm
Alak	C0616
Fogazás típusa	keresztfogazású
Alak leírása	Legömbölyített henger
Fogazás finomsági foka	Közepes
Fogazás rövid jelölése	Z7
Fej Ø	6 mm
Szár Ø	6 mm
Fejhossz	18 mm
Sorozat	Z7 fogazás

Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Uni	alkalmas		