




Furatmikrokátor KT, Méréstartomány: 55-250mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	435125 55-250
GTIN	2050001051066
Árucikk kategória	46D

Leírás

Kivitel:

Két ponton mérő furatmérő, a **Schwenk kivitelre** építve. Furatprofilok és fogazások, magfogazások és bordás kerékagyprofilok mérésére. Nagy pontosság és megbízhatóság a tapintócsap-út szegmensátfordításával. Széles méréstartományt lefed a cserélhető mérőbetéteknek köszönhetően. A gömbös betétek befogására a mérőbetétek belső menettel vannak ellátva. A gömbös betétek keményfém gömbjei már $\varnothing 0,5$ mm-től rendelkezésre állnak 0,001 mm-es fokozatokban (tűrés $< 2\mu\text{m}$).

Tartalom:

Készüléktartó tapintócsappal és mérőbetétekkel, gömbös betétek és finomkijelző nélkül.

Opcionális tartozék:

Gömbös betétek keményfém gömbökkel, finomkijelző 434674 sz., induktív finomkijelző 434670 sz., balrafutó mérőóra 434807 sz. 10 méret, digitális mérőóra 434322 sz.

Figyelem:

Mérőtüske kivitel az ingadozás nélküli biztonságos és gyors méréshez külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

Ismétlési pontosság mérőóra nélkül	0,5 μm
Mérőcsapok száma	7
Mérőtárcsák száma	3
Mérésmélység	177 mm

Méréstartomány	55 - 250 mm
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	Kérjen ajánlatot
Termék fajtája	2 pontos furatmikrokátor

Tartozék

Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 130/5 µm	434674 130/5
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 250/10 µm	434674 250/10
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 50/1 µm	434674 50/1
Induktív finomkijelző Extramess Típus 2001	434670 2001
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 25/0,5 µm	434674 25/0,5