

**HOLEX****Turbómaró Z7 – közepes, keresztfogazással, HM, Típus: A1625****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 540750 A1625  |
| GTIN              | 4045197723406 |
| Árucikk kategória | 52D           |

**Leírás****Kivitel:**

Szár Ø 6 mm.

A **HOLEX** turbómarók nagyon szívós, nagyteljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből készül.

**Felhasználás:**

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

**Műszaki leírás**

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Fogazás típusa         | keresztfogazású                |
| Teljes hossz           | 70 mm                          |
| Fogazás finomsági foka | Közepes                        |
| Alak                   | A1625                          |
| Fogazás rövid jelölése | Z7                             |
| Fej Ø                  | 16 mm                          |
| Alak leírása           | Hengeres, homlokfogazás nélkül |
| Szár Ø                 | 6 mm                           |
| Fejhossz               | 25 mm                          |
| Sorozat                | Z7 fogazás                     |
| Szerszámanyag          | HM                             |

Termék fajtája

Turbómaró

**Felhasználói adatok**

|                               | <b>Felhasználás</b>   | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO kód</b> |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              |                      |                |
| Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              |                      |                |
| Acél < 55 HRC                 | alkalmas              |                      |                |
| Acél < 60 HRC                 | alkalmas              |                      |                |
| INOX                          | feltételesen alkalmas |                      |                |
| Ti                            | feltételesen alkalmas |                      |                |
| GG(G)                         | alkalmas              |                      |                |
| Uni                           | alkalmas              |                      |                |