



Turbómaró Z7 – közepes, keresztfogazással, HM, Típus: AS1225



Rendelési adatok

Rendelés száma	540750 AS1225
GTIN	4045197723482
Árucikk kategória	52D

Leírás

Kivitel:

Szár Ø 6 mm.

A **HOLEX** turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségéből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféméből készül.

Hengeres alak (ZYAS), homlokfogazással.

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

Alak leírása	Hengeres, homlokfogazással
Alak	AS1225
Teljes hossz	70 mm
Fej Ø	12 mm
Fogazás rövid jelölése	Z7
Fogazás finomsági foka	Közepes
Fogazás típusa	keresztfogazású
Szár Ø	6 mm
Fejhossz	25 mm
Sorozat	Z7 fogazás

Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Uni	alkalmas		