

**Garant****Strojni ureznik za prolazne i slijepe rupe, TiN, tip: 2.1/4-4,5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130055 2.1/4-4,5
GTIN	4062406054540
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNC

Rezni materijal: HSS

Ø navoja: 57,15 mm

Ukupna duljina L: 160 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 45 mm

4-kutna drška □: 35 mm

Ø osnovne rupe: 51,38 mm

**Tehnički opis**

Ø drške D <sub>s</sub>	45 mm
Ø navoja	57,15 mm
Dubina navoja	85,73 mm
Broj oštrica Z	6
Ø osnovne rupe	51,38 mm
4-kutna drška □	35 mm
Rezni materijal	HSS
Ukupna duljina L	160 mm
Broj steznih utora	6

Nagib navoja	5,644 mm
Vrsta navoja	UNC
Veličina navoja	2.1/4-4,5 UNC
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za osnovne i odobrene rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje