

HOLEX**Kisméretű turbómaró Z7 – közepes, keresztfogazással, HM, Típus: M0311****Rendelési adatok**

Rendelés száma	546910 M0311
GTIN	4045197724342
Árucikk kategória	52D

Leírás**Kivitel:**

A **HOLEX** turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből készül.

Keményfém turbómaró, szár Ø 3 mm.

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

Fogazás típusa	keresztfogazású
Teljes hossz	38 mm
Fogazás rövid jelölése	Z7
Fogazás finomsági foka	Közepes
Fej Ø	3 mm
Alak leírása	Hegyes kúp
Alak	M0311
Szár Ø	3 mm
Fejhossz	11 mm
Sorozat	Z7 fogazás
Szerszámanyag	HM

Termék fajtája

Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Uni	alkalmas		