

Garant**Strojni ureznik za osnovne i prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 2.3/16-16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130056 2.3/16-16
GTIN	4062406055592
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS-LH

Rezni materijal: HSS

Navoji po colu: 16

Ø navoja: 55,563 mm

Ukupna duljina L: 140 mm

Ø drške D₃: 40 mm

4-kutna drška □: 32 mm

Ø osnovne rupe: 54,1 mm

Tehnički opis

4-kutna drška □	32 mm
Rezni materijal	HSS
Navoji po colu	16
Ø osnovne rupe	54,1 mm
Ø navoja	55,563 mm
Ukupna duljina L	140 mm
Dubina navoja	83,34 mm
Broj oštrica Z	6

Ø drške D _s	40 mm
Nagib navoja	1,588 mm
Broj steznih utora	6
Vrsta navoja	UNS-LH
Veličina navoja	2.3/16-16 UNS LH
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za osnovne i odobrene rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje