

Garant**Strojni ureznik za osnovne i prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 2.1/2-12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130056 2.1/2-12
GTIN	4062406055783
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Minimalna količina: 1 kom.

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Tehnički opis

Ø osnovne rupe	61,5 mm
Nagib navoja	2,117 mm
Ukupna duljina L	160 mm
Ø navoja	63,5 mm
4-kutna drška □	39 mm
Broj steznih utora	6
Broj oštrica Z	6
Dubina navoja	95,25 mm
Ø drške D _s	50 mm
navoja po colu	12
Rezni materijal	HSS
Vrsta navoja	UN-LH
veličina navoja	2.1/2-12 UN LH

List s podacima

Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za osnovne i odobrene rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje