

**Garant****Strojni ureznik za osnovne i prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 3.1/2-12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130056 3.1/2-12
GTIN	4062406056216
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

**Tehnički opis**

Ukupna duljina L	160 mm
Ø osnovne rupe	86,9 mm
Broj steznih utora	10
Broj oštrica Z	10
Rezni materijal	HSS
Dubina navoja	133,35 mm
Navoji po colu	12
Ø drške D <sub>s</sub>	50 mm
Ø navoja	88,9 mm
4-kutna drška □	39 mm
Nagib navoja	2,117 mm
Vrsta navoja	UN-LH
Veličina navoja	3.1/2-12 UN LH

Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za osnovne i odobrene rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje