

Garant**Strojni urezник za prolazne i slijepe rupe, TiN, tip: 2.1/8-12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130055 2.1/8-12
GTIN	4062406054441
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN

Rezni materijal: HSS

Navoji po colu: 12

Ø navoja: 54 mm

Ukupna duljina L: 140 mm

Ø drške D_s: 40 mm

4-kutna drška □: 32 mm

Ø osnovne rupe: 52 mm

Tehnički opis

Ø drške D _s	40 mm
Ø navoja	54 mm
Nagib navoja	2,11 mm
Ø osnovne rupe	52 mm
Broj oštrica Z	6
Dubina navoja	80,96 mm
Ukupna duljina L	140 mm
Navoji po colu	12

Broj steznih utora	6
Rezni materijal	HSS
4-kutna drška □	32 mm
Vrsta navoja	UN
Veličina navoja	2.1/8-12 UN
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za osnovne i odobrene rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje