

**Garant****Strojni ureznik za osnovne i prolazne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: 2.7/8-12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130051 2.7/8-12
GTIN	4062406053703
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN-LH

Rezni materijal: HSS

Navoji po colu: 12

Ø navoja: 73,025 mm

Ukupna duljina L: 160 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 50 mm

4-kutna drška □: 39 mm

Ø osnovne rupe: 71 mm

**Tehnički opis**

Broj steznih utora	8
Ø drške D <sub>s</sub>	50 mm
Nagib navoja	2,11 mm
Rezni materijal	HSS
4-kutna drška □	39 mm
Dubina navoja	109,54 mm
Ø navoja	73,025 mm

Ø osnovne rupe	71 mm
Ukupna duljina L	160 mm
Broj oštrica Z	8
Navoji po colu	12
Vrsta navoja	UN-LH
Veličina navoja	2.7/8-12 UN LH
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za osnovne i odobrene rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje