

Garant**GARANT Master Alu VHM HPC maró HPC, DLC, Ø h6 DC: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	203203 12
GTIN	4062406119393
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:**

Simító műveletekhez.

Speciális geometria az optimális forgácselvezetéshez.

Nagy saját stabilitás és nyugodt járás az egyenlőtlen osztásnak köszönhetően.

Palástmaráshoz simító műveletként.

Figyelem:

A **bevonat nélküli kivitel** a **203207 számmal** rendelje meg.

Műszaki leírás

Előtolás f_z szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban	0,07 mm
Kiegyensúlyozási fok szárral	G 2,5 HA-val
Teljes hossz L	93 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes
Élhossz L_c	36 mm
Szár Ø D_s	12 mm
Vágóél Ø D_c	12 mm
Nyak Ø D_1	11,5 mm
Szár	DIN 6535 HA, h6
Fogak száma Z	5
Spirálszög	38 fok

Tűrés névleges \emptyset	h6
Kinyúlási hossz L_1 nyakrésszel	45 mm
Sarokletörés szöge	90 fok
Sorozat	Master Alu
Bevonat	DLC
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	W
Élek felosztása	egyenlőtlen
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,1 \times D$ oldalazásnál
belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	HPC
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu	alkalmas	550 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	500 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	450 m/min	N
PMMA Akрил	alkalmas	200 m/min	N
PE-HD	alkalmas	160 m/min	N
PA 66	alkalmas	200 m/min	N
PEEK	alkalmas	150 m/min	N
PF 31	alkalmas	130 m/min	N
PVDF GF20	alkalmas	180 m/min	N
POM GF25	alkalmas	160 m/min	N
PA 66 GF30	alkalmas	150 m/min	N
PEEK GF30	alkalmas	130 m/min	N

PTFE CF25	alkalmas	160 m/min	N
Honeycomb szendvics	feltételesen alkalmas	300 m/min	N
Cu	alkalmas	160 m/min	N
CuZn	alkalmas	200 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		

Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HB

129100 HB