

Garant
GPCT S50102, Vrsta: HB7125-1


Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe | 268560 HB7125-1 |
| GTIN | 4062406057558 |
| Razred artikla | 211 |

Opis

GPCT S50102 HB7125-1 Vrsta: HB7125-1
 Lomač odvojenih čestica: VS
 Dubina reza a_p : 0,05 - 0,35 mm
 Posmak f : 0,05 - 0,23 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 140 m/min

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Lomač odvojenih čestica | VS |
| Kutni radijus | 0,2 mm |
| Brzina reza v_c glavna primjena | 60 - 140 m/min |
| Uvjetovanost reza | kontinuirano |
| Vrsta | HB7125-1 |
| Dubina reza a_p | 0,05 - 0,35 mm |
| Fina/gruba obrada | Fina obrada |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Posmak f | 0,05 - 0,23 mm/okr |
| Rezni materijal | HM |
| Glavna primjena | M |
| Prevlaka | bez prevlake |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | GPCT S50102 |
| Broj zamjena/oštrica | 2 |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |