

Garant**GPCT S50102, Vrsta: HB7035****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268560 HB7035
GTIN	4062406057497
Razred artikla	211

Opis

GPCT S50102 HB7035 Vrsta: HB7035

Lomač odvojenih čestica: SF

Dubina reza a_p : 0,05 - 0,35 mmPosmak f : 0,03 - 0,25 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 60 - 150 m/minBrzina reza v_c sporedna primjena: 60 - 150 m/min**Tehnički opis**

Dubina reza a_p	0,05 - 0,35 mm
Vrsta	HB7035
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Posmak f	0,03 - 0,25 mm/okr
Glavna primjena	P
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 150 m/min
Dodatna primjena	K

Lomač odvojenih čestica	SF
Rezni materijal	HM
Kutni radijus	0,2 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c sporedna primjena	60 - 150 m/min
Prevlaka	TiN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	GPCT S50102
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje