

Garant**GCCT 060202, Vrsta: HU7310****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268590 HU7310
GTIN	4062406057633
Razred artikla	211

Opis

GCCT 060202 HU7310 Vrsta: HU7310
Lomač odvojenih čestica: AF
Dubina reza a_p : 0,05 - 1,6 mm
Posmak f : 0,03 - 0,25 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 300 m/min

Tehnički opis

Rezni materijal	HM
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Lomač odvojenih čestica	AF
Dubina reza a_p	0,05 - 1,6 mm
Glavna primjena	N
Posmak f	0,03 - 0,25 mm/okr
Vrsta	HU7310

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	0,2 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 300 m/min
Prevlaka	bez prevlake
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	GCCT 060202
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje