

Garant**TDAT 070102, Vrsta: HB7035****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268630 HB7035
GTIN	4062406057787
Razred artikla	211

Opis

TDAT 070102 HB7035 Vrsta: HB7035

Lomač odvojenih čestica: SF

Dubina reza a_p : 0,05 - 0,23 mmPosmak f : 0,03 - 0,25 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 60 - 150 m/minBrzina reza v_c sporedna primjena: 60 - 150 m/min**Tehnički opis**

Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 150 m/min
Lomač odvojenih čestica	SF
Vrsta	HB7035
Posmak f	0,03 - 0,25 mm/okr
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	0,2 mm
Rezni materijal	HM

Glavna primjena	P
Brzina reza v_c sporedna primjena	60 - 150 m/min
Dodatna primjena	K
Dubina reza a_p	0,05 - 0,23 mm
Prevlaka	TiN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TDAT 070102
Broj zamjena/oštrica	3
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje