

Garant**TDAT 070104, Vrsta: HB7035****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268640 HB7035
GTIN	4062406057831
Razred artikla	211

Opis

TDAT 070104 HB7035 Vrsta: HB7035

Lomač odvojenih čestica: SF

Dubina reza a_p : 0,05 - 0,23 mmPosmak f : 0,03 - 0,25 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 60 - 150 m/minBrzina reza v_c sporedna primjena: 60 - 150 m/min**Tehnički opis**

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	P
Lomač odvojenih čestica	SF
Dubina reza a_p	0,05 - 0,23 mm
Rezni materijal	HM
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 150 m/min
Posmak f	0,03 - 0,25 mm/okr
Brzina reza v_c sporedna primjena	60 - 150 m/min

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Kutni radijus	0,4 mm
Dodatna primjena	K
Vrsta	HB7035
Prevlaka	TiN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TDAT 070104
Broj zamjena/oštrica	3
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje