

Garant**Strojni ureznik za slijepe rupe, bez prevlake, MF: M43X1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130010 M43X1
GTIN	4062406057237
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Minimalna količina: 1 kom.
Vrsta navoja: MF
Rezni materijal: HSS E
Standard: DIN 376
Razred tolerancije: ISO 1 4H
Razred tolerancije: ISO 1X 4HX
Razred tolerancije: ISO 2 6H
Nagib navoja: 1 mm
Ukupna duljina L: 220 mm
Ø drške D₃: 36 mm
4-kutna drška □: 29 mm
Ø osnovne rupe: 42 mm

Tehnički opis

Broj oštrica Z	4
Ukupna duljina L	220 mm
Standard	DIN 376
Ø osnovne rupe	42 mm
Ø navoja	43 mm
Nagib navoja	1 mm
4-kutna drška □	29 mm

Razred tolerancije	ISO 1 4H
Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,05
Razred tolerancije	6H +0,20
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H
Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,10
Ø drške D _s	36 mm
Vrsta navoja	MF
Rezni materijal	HSS E
Broj steznih utora	4
Dubina navoja	107,5 mm
Veličina navoja	M43×1
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema

Vrsta proizvoda

Svrdla za navoje