

Garant**RC.T 0602, Vrsta: HU7310-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260620 HU7310-1
GTIN	4062406058388
Razred artikla	21G

Opis

RC.T 0602 HU7310-1 Lomač odvojenih čestica: AM

Tolerancija: G

Dubina reza a_p : 0,5 - 2 mmPosmak f : 0,1 - 0,3 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 350 - 600 m/min**Tehnički opis**

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza a_p	0,5 - 2 mm
Vrsta	HU7310-1
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	350 - 600 m/min
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Glavna primjena	N

Lomač odvojenih čestica	AM
Rezni materijal	HM
Prevlaka	bez prevlake
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	RCGT 0602
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	G
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje