

Garant**RC.X 1003, Vrsta: HU7310-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260640 HU7310-1
GTIN	4062406058401
Razred artikla	21G

Opis

RC.X 1003 HU7310-1 Lomač odvojenih čestica: AM

Tolerancija: G

Dubina reza a_p : 0,5 - 2 mmPosmak f : 0,1 - 0,3 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 350 - 600 m/min**Tehnički opis**

Vrsta	HU7310-1
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
Glavna primjena	N
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	AM

Dubina reza a_p	0,5 - 2 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	350 - 600 m/min
Prevlaka	bez prevlake
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	RCGX 1003
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	G
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje