

Garant**Hi5 glodača glava s velikim posmakom, s provrtom, Ø D / broj pločica Z:
100/8mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	213110 100/8
GTIN	4062406058463
Razred artikla	210

Opis

Opis:

Snažna i mirna obrada s pomoću glodala za velike posmake.
Neravnomjerna raspodjela oštrica osigurava posebno miran rad.
Prikvano i za finiju obradu.

Povoljno rješenje s reznim pločicama s 4 oštrice.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ **br. 211750 vel. 5,7** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 20IP**.

Tehnički opis

Broj oštrica Z	8
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	POMX 10T5..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219889 (20IP; 5,7 Nm)
maksimalna dubina reza ap maks	2,2 mm
Ø D ₃	80,78 mm
Ø reza D _c	100 mm

Ø prihvatne rupe	32 mm
Serija	Hi5
Ukupna duljina L _{ukupno}	50 mm
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Izvedba drške	s provrtom
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Ravno glodalo

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,7 Nm	211750 5,7