

**Garant****CNMG 120408, Vrsta: HB7210-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250158 HB7210-1
GTIN	4062406058890
Razred artikla	21G

**Tehnički opis**

Glavna primjena	K
Rezni materijal	HM
Vrsta	HB7210-1
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	100 - 450 m/min
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Posmak $f$	0,3 - 0,7 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	GM
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Kutni radijus	0,8 mm
Dubina reza $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Prevlaka	TiCN

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje