

**Garant****DNMG 150608, Vrsta: HB7210-1****Podaci za narudžbu**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe  | 250862 HB7210-1 |
| GTIN           | 4062406059026   |
| Razred artikla | 21G             |

**Opis**

DNMG 150608 HB7210-1 Vrsta: HB7210-1  
Lomač odvojenih čestica: GG  
Dubina reza  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,32 - 0,8 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 100 - 450 m/min

**Tehnički opis**

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Dubina reza $a_p$                 | 0,4 - 6,5 mm      |
| Glavna primjena                   | K                 |
| Vrsta                             | HB7210-1          |
| Posmak $f$                        | 0,32 - 0,8 mm/okr |
| Brzina reza $v_c$ glavna primjena | 100 - 450 m/min   |
| Uvjetovanost reza                 | lagani prekid     |
| Rezni materijal                   | HM                |

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Kutni radijus                    | 0,8 mm                             |
| Lomač odvojenih čestica          | GG                                 |
| Fina/gruba obrada                | Grubo rezanje                      |
| Prevlaka                         | TiCN                               |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DNMG 150608                        |
| Broj zamjena/oštrica             | 4                                  |
| Vrsta proizvoda                  | Okretna rezna pločica za tokarenje |