

**Garant****WNMG 060408, Vrsta: HB7210-1**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	252064 HB7210-1
GTIN	4062406059132
Razred artikla	21G

## Opis

WNMG 060408 HB7210-1 Vrsta: HB7210-1

Lomač odvojenih čestica: GM

Tolerancija: M

Dubina reza  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mmPosmak  $f$ : 0,3 - 0,7 mm/okrBrzina reza  $v_c$  glavna primjena: 100 - 450 m/min

## Tehnički opis

Kutni radijus	0,8 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Posmak $f$	0,3 - 0,7 mm/okr
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	100 - 450 m/min
Lomač odvojenih čestica	GM
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Dubina reza $a_p$	0,4 - 6,5 mm

Rezni materijal	HM
Glavna primjena	K
Vrsta	HB7210-1
Prevlaka	TiCN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 060408
Broj zamjena/oštrica	6
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje