

Garant**DC.T 11T304, Vrsta: HB7210-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260462 HB7210-1
GTIN	4062406059255
Razred artikla	21G

Opis

DC.T 11T304 HB7210-1 Vrsta: HB7210-1
Lomač odvojenih čestica: GM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 2,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,25 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 450 m/min

Tehnički opis

Vrsta	HB7210-1
Dubina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Lomač odvojenih čestica	GM
Kutni radijus	0,4 mm

Posmak f	0,1 - 0,25 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 450 m/min
Rezni materijal	HM
Glavna primjena	K
Prevlaka	TiCN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T304
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje