

Garant**DC.T 070202, Vrsta: HB7210-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260449 HB7210-1
GTIN	4062406059231
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 450 m/min
Vrsta	HB7210-1
Rezni materijal	HM
Glavna primjena	K
Lomač odvojenih čestica	GM
Kutni radijus	0,2 mm
Posmak f	0,1 - 0,25 mm/okr
Prevlaka	TiCN

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 070202
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje