

**CNMG 120412, Vrsta: CA025P****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 250214 CA025P |
| GTIN | 4960664863464 |
| Razred artikla | 25E |

Opis

CNMG 120412 CA025P Vrsta: CA025P
Lomač odvojenih čestica: PS
Dubina reza a_p : 1 - 3,5 mm
Posmak f : 0,15 - 0,35 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 420 m/min

Tehnički opis

| | |
|-------------------|------------------|
| Rezni materijal | HM |
| Kutni radijus | 1,2 mm |
| Dubina reza a_p | 1 - 3,5 mm |
| Glavna primjena | P |
| Uvjetovanost reza | lagano prekinuto |
| Fina/gruba obrada | Gruba obrada |
| Vrsta | CA025P |

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Brzina reza v_c glavna primjena | 70 - 420 m/min |
| Lomač odvojenih čestica | PS |
| Posmak f | 0,15 - 0,35 mm/okr |
| Prevlaka | CVD |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMG 120412 |
| Broj zamjena/oštrica | 4 |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |