

**CNMG 190616, Vrsta: CA025P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250384 CA025P
GTIN	4960664863723
Razred artikla	25E

Opis

CNMG 190616 CA025P Vrsta: CA025P

Lomač odvojenih čestica: PH

Dubina reza a_p : 1 - 10 mm

Posmak f : 0,25 - 0,8 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 420 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	1 - 10 mm
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 420 m/min
Kutni radijus	1,6 mm
Glavna primjena	P
Rezni materijal	HM
Fina/gruba obrada	Fina obrada

Vrsta	CA025P
Posmak f	0,25 - 0,8 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	PH
Prevlaka	CVD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 190616
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje