

**CNMG 120416, Vrsta: CA025P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250373 CA025P
GTIN	4960664863662
Razred artikla	25E

Opis

CNMG 120416 CA025P Vrsta: CA025P

Lomač odvojenih čestica: PH

Dubina reza a_p : 1 - 10 mm

Posmak f : 0,25 - 0,8 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 420 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	1 - 10 mm
Glavna primjena	P
Posmak f	0,25 - 0,8 mm/okr
Rezni materijal	HM
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Vrsta	CA025P
Lomač odvojenih čestica	PH

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 420 m/min
Kutni radijus	1,6 mm
Prevlaka	CVD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120416
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje