


CNMG 120412, Vrsta: CA025P

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250372 CA025P
GTIN	4960664863655
Razred artikla	25E

Opis

CNMG 120412 CA025P Vrsta: CA025P
 Lomač odvojenih čestica: PH
 Dubina reza a_p : 1 - 10 mm
 Posmak f : 0,25 - 0,8 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 420 m/min

Tehnički opis

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 420 m/min
Glavna primjena	P
Posmak f	0,25 - 0,8 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Kutni radijus	1,2 mm

Dubina reza a_p	1 - 10 mm
Lomač odvojenih čestica	PH
Vrsta	CA025P
Prevlaka	CVD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120412
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje