

**CNMG 160608, Vrsta: CA025P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250376 CA025P
GTIN	4960664863679
Razred artikla	25E

**Opis**

CNMG 160608 CA025P Vrsta: CA025P  
 Lomač odvojenih čestica: PH  
 Dubina reza  $a_p$ : 1 - 10 mm  
 Posmak  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/okr  
 Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 70 - 420 m/min

**Tehnički opis**

Vrsta	CA025P
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Rezni materijal	HM
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Lomač odvojenih čestica	PH
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	70 - 420 m/min
Kutni radijus	0,8 mm

Dubina reza $a_p$	1 - 10 mm
Glavna primjena	P
Posmak f	0,25 - 0,8 mm/okr
Prevlaka	CVD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 160608
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje