

**CNMM 190612, Vrsta: CA025P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250503 CA025P
GTIN	4960664863815
Razred artikla	25E

Opis

CNMM 190612 CA025P Vrsta: CA025P
Lomač odvojenih čestica: PX
Dubina reza a_p : 1 - 11 mm
Posmak f : 0,25 - 0,9 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 420 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	1 - 11 mm
Vrsta	CA025P
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Kutni radijus	1,2 mm
Lomač odvojenih čestica	PX
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto

Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 420 m/min
Rezni materijal	HM
Posmak f	0,25 - 0,9 mm/okr
Prevlaka	CVD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMM 190612
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje