


CNMM 160616, Vrsta: CA025P

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250498 CA025P
GTIN	4960664863792
Razred artikla	25E

Opis

CNMM 160616 CA025P Vrsta: CA025P
 Lomač odvojenih čestica: PX
 Dubina reza a_p : 1 - 11 mm
 Posmak f : 0,25 - 0,9 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 420 m/min

Tehnički opis

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Glavna primjena	P
Lomač odvojenih čestica	PX
Dubina reza a_p	1 - 11 mm
Rezni materijal	HM
Posmak f	0,25 - 0,9 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 420 m/min
Vrsta	CA025P
Kutni radijus	1,6 mm
Prevlaka	CVD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMM 160616
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje