

**DNMG 150616, Vrsta: CA025P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250894 CA025P
GTIN	4960664864447
Razred artikla	25E

**Opis**

DNMG 150616 CA025P Vrsta: CA025P  
 Lomač odvojenih čestica: PH  
 Dubina reza  $a_p$ : 1 - 5 mm  
 Posmak  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/okr  
 Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 70 - 420 m/min

**Tehnički opis**

Dubina reza $a_p$	1 - 5 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	70 - 420 m/min
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Glavna primjena	P
Kutni radijus	1,6 mm
Lomač odvojenih čestica	PH
Vrsta	CA025P

Rezni materijal	HM
Fina/gruba obrada	Grubo rezanje
Posmak f	0,25 - 0,8 mm/okr
Prevlaka	CVD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150616
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje