

**DNMG 150612, Vrsta: CA025P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250798 CA025P
GTIN	4960664864256
Razred artikla	25E

Opis

DNMG 150612 CA025P Vrsta: CA025P
Lomač odvojenih čestica: PS
Dubina reza a_p : 1 - 4 mm
Posmak f : 0,15 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 420 m/min

Tehnički opis

Rezni materijal	HM
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 420 m/min
Lomač odvojenih čestica	PS
Posmak f	0,15 - 0,6 mm/okr
Kutni radijus	1,2 mm
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Dubina reza a_p	1 - 4 mm

Vrsta	CA025P
Glavna primjena	P
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Prevlaka	CVD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150612
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje