

**DNMG 150604, Vrsta: CA025P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250796 CA025P
GTIN	4960664864232
Razred artikla	25E

Opis

DNMG 150604 CA025P Vrsta: CA025P
Lomač odvojenih čestica: PS
Dubina reza a_p : 1 - 4 mm
Posmak f : 0,15 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 420 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 420 m/min
Vrsta	CA025P
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Rezni materijal	HM
Lomač odvojenih čestica	PS

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Posmak f	0,15 - 0,6 mm/okr
Dubina reza a _p	1 - 4 mm
Prevlaka	CVD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150604
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje