

**TNMG 220404, Vrsta: CA025P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251586 CA025P
GTIN	4960664865178
Razred artikla	25E

**Opis**

TNMG 220404 CA025P Vrsta: CA025P  
Lomač odvojenih čestica: PS  
Dubina reza  $a_p$ : 1 - 4,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 70 - 420 m/min

**Tehnički opis**

Rezni materijal	HM
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Kutni radijus	0,4 mm
Glavna primjena	P
Dubina reza $a_p$	1 - 4,5 mm
Vrsta	CA025P
Posmak $f$	0,15 - 0,6 mm/okr
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	70 - 420 m/min

Lomač odvojenih čestica	PS
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Prevlaka	CVD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 220404
Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje