

**TNMG 160404, Vrsta: CA025P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251582 CA025P
GTIN	4960664865147
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Dubina reza a_p	1 - 4,5 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Lomač odvojenih čestica	PS
Rezni materijal	HM
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 420 m/min
Posmak f	0,15 - 0,6 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Glavna primjena	P
Vrsta	CA025P
Prevlaka	CVD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160404

Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje