

**WNMG 080412 Wiper, Vrsta: CA025P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252117 CA025P
GTIN	4960664865758
Razred artikla	25E

Opis

WNMG 080412 Wiper CA025P Vrsta: CA025P
Lomač odvojenih čestica: WQ
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 1 - 3,8 mm
Posmak f : 0,15 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 420 m/min

Tehnički opis

Rezni materijal	HM
Vrsta	CA025P
Lomač odvojenih čestica	WQ
Dubina reza a_p	1 - 3,8 mm
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 420 m/min

Kutni radijus	1,2 mm
Posmak f	0,15 - 0,6 mm/okr
Glavna primjena	P
Prevlaka	CVD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080412
Broj zamjena/oštrica	6
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje