


**CNMG 120408, Vrsta: PR005S****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250104 PR005S
GTIN	4960664836345
Razred artikla	25E

**Opis**

CNMG 120408 PR005S Vrsta: PR005S  
 Lomač odvojenih čestica: MQ  
 Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
 Posmak  $f$ : 0,03 - 0,12 mm/okr  
 Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 30 - 90 m/min

**Tehnički opis**

Glavna primjena	S
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	30 - 90 m/min
Dubina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Vrsta	PR005S
Rezni materijal	HM
Kutni radijus	0,8 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada

Posmak f	0,03 - 0,12 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	MQ
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Prevlaka	Megacoat Hard
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje